


**Garant****SEKT 1204 AFTN, HB7625, Type: INOX****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2142 INOX
GTIN	4067263132578
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

- Vendeplatter til højere skærehastigheder og hurtig tilspænding.
- Præcisionssintret og slebet for at opnå den bedste overfladekvalitet.
- Stor sejhed og slidstyrke takket være finkornet struktur.

**Passer til:**

GARANT planfræser nr. 214200, nr. 214202 og nr. 214205.

**Indhold:**

50 × 214241 INOX

**Bemærk:**Vejledende værdier for  $a_e = 0,5 \dots 1 \times D / a_{p\text{maks.}} = 3,5 \text{ mm}$ .**Teknisk beskrivelse**

Type	INOX
Indhold	50
Plattestyrke E	3,18 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SEKR 1203 AFTN
Type	HB7625
Skæremateriale	HM

Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskersplatte til fræsning

## Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	110 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	40 m/min	S
våd, maksimal	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

SEKT 1204 AFTN Type INOX	214241 INOX
SDMX 0903 AFEN Type UNI	214440 UNI