

**Garant****HM-rivehoved HPC H7 INOX gennemgangshul, TiAlN, Nominel Ø D: 19mm****Bestillingsdata**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 239730 19     |
| GTIN                | 4045197576064 |
| Artikelklasse       | 23A           |

**Beskrivelse****Udførelse:**

Skiftehoved-rivalsystem **færdigslebet til pasning IT7**. Skærgeometri tilpasset til formålet.

**Systemkoncentricitet  $\leq 5 \mu\text{m}$  (hoved og holder) i monteret tilstand.**

Med korte skær og venstrespiral.

**Anvendelse:**

**Til gennemgående borer.**

Til HPC/HSC-rivalbearbejdning.

**Bemærk:**

**Samlet effektiv længde** =  $L_1$  (holder nr. 239740 / 239745) +  $l$  (skiftehoved nr. 239710 til 239720).

Passende spændenøgle nr. 219987. Indsats til momentnøgle nr. 219986.

Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.

Holderstørrelse: 16 mm

Skærlængde  $l_1$ : 14 mm

Hovedlængde  $L$ : 26 mm

Antal skær  $Z$ : 8

Tilspænding  $f$  i INOX  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,35 mm/o

**Teknisk beskrivelse**

|   |           |
|---|-----------|
| Nominel Ø D                                   | 19 mm     |
| Tilspænding $f$ i INOX $< 900 \text{ N/mm}^2$ | 0,35 mm/o |
| Skærlængde $l_1$                              | 14 mm     |

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Antal skær Z               | 8                        |
| Hovedlængde L              | 26 mm                    |
| Holderstørrelse            | 16 mm                    |
| Nøglestørrelse             | 13 mm                    |
| Serie                      | TopCut                   |
| Belægning                  | TiAlN                    |
| Skæremateriale             | HM                       |
| Norm                       | Fabriksstandard          |
| Boretolerance              | H7                       |
| Anvendelse ved boringstype | Ved gennemgangshul       |
| Spåntagningsstrategi       | HPC                      |
| Indvendig køling           | ja                       |
| Semi-standard              | ja                       |
| Passende holder            | GARANT TopCut            |
| Produkttype                | Skæreforsats til rivning |

## Brugerdata

|                              | Egnet til | V <sub>c</sub> | ISO-kode |
|------------------------------|-----------|----------------|----------|
| INOX < 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet     | 30 m/min       | M        |
| INOX > 900 N/mm <sup>2</sup> | egnet     | 25 m/min       | M        |
| Olie                         | egnet     |                |          |
| våd, maksimal                | egnet     |                |          |