


**Garant****Snittap Form B, vaporiseret, M: M6****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2151 M6
GTIN	4067263135067
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

**Føringsdel med smørenoter**, men uden spånnoter. **Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.****Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Skafftirkant □	4,9 mm
Gvinddybde	18 mm
Gvindstørrelse	M6
Standard	DIN 371
Gvindtype	M
Samlet længde L	80 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX

Kernehul-Ø	5 mm
Gevind-Ø	6 mm
Antal spånnoter	3
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	6 mm
Gevindstigning	1 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

---

## Tilbehør

Snittapperform B M M6

132150 M6