


Garant**Snittap Form B, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG2151 M4
GTIN	4067263135043
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 132150.**

Meget stabil form.

Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter. Ansnit, form B, med kraftigt skæreansnit.**Fordel:****Optimal selvføring og ingen efterskæring** ved tilbageløb.**Teknisk beskrivelse**

Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Gevind-Ø	4 mm
Gevinddybde	12 mm
Skæremateriale	HSS E
Skaftfirkant □	3,4 mm
Gevindtype	M
Standard	DIN 371

Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,7 mm
Gevindstørrelse	M4
Samlet længde L	63 mm
Toleranceklasse	ISO 2X 6HX
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Snittapperform B M M4

132150 M4