




Snittap HSS-E, vaporiseret, M: M3



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG1646 M3
GTIN	4067263135104
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse

Udførelse:**Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H**

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	3 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Antal skær Z	2
Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Antal spånnoter	2
Gevindtype	M

Standard	DIN 371
Gevindstørrelse	M3
Skafftirkant □	2,7 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Gevinddybde	9 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie

egnet

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M3

132645 M3