


**Snittap HSS-E, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1646 M4
GTIN	4067263135111
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Med skæreansnit.****Føringsdel med smørenoter, men uden spånnoter.****Som nr. 132645. Toleranceklasse: ISO 2 6H****Teknisk beskrivelse**

Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	3,3 mm
Samlet længde L	63 mm
Gevind-Ø	4 mm
Gevindstørrelse	M4
Antal spånnoter	2
Gevinddybde	12 mm
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Standard	DIN 371

Antal skær Z	2
Gevindstigning	0,7 mm
Skafftirkant □	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie	egnet
------	-------

Tilbehør

SpånbrydertapperHSS-E M M4	132645 M4
----------------------------	-----------