


**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5256 M3
GTIN	4067263134992
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Gevindtype	M
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Standard	DIN 371
Gevinddybde	7,5 mm
Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Samlet længde L	56 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstigning	0,5 mm

Gevind-Ø	3 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Gevindstørrelse	M3
Skæremateriale	HSS E
Kernehul-Ø	2,5 mm
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M3

135255 M3