


**HOLEX Clever Tap maskinsnittapper, ubelagt, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5256 M5
GTIN	4067263135210
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135255.****HOLEX Clever Tap:**

Robust snittap til konventionelle standardanvendelser. HSS-E-skæremateriale i høj kvalitet og geometri til stålmaterialer. Overflade: Bronzefarvet, hærdet gevindprofil.

Teknisk beskrivelse

Skafftirkant □	4,9 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gvinddybde	12,5 mm
Antal skær Z	3
Norm	DIN 371
Antal spånnoter	3
Gvindstigning	0,8 mm
Kernehul-Ø	4,2 mm
Skafft-Ø D _s	6 mm

Skæremateriale	HSS E
Gevindtype	M
Samlet længde L	70 mm
Gevind-Ø	5 mm
Gevindstørrelse	M5
Belægning	ubelagt
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til konventionel bearbejdning
Farvering	uden
Serie	CleverTap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu	betinget egnet	13 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	12 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	6 m/min	P
Olie	egnet		

våd, maksimal

egnet

Tilbehør

HOLEX Clever Tap maskinsnittapper M M5

135255 M5