



KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 Cermet ASG3000, DST, Nominel Ø D: 22 mm



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	239811 22
GTIN	4047109229174
Artikelklasse	27E

Beskrivelse

Udførelse:

Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7.**

Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i μ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående boringer op til $5 \times D$.

I geometri **ASG3000** med ansnitsvinkel 45° og yderligere spændenot til defineret spåntransport langs skæret. Til **boringer til bundhuller og gennemgående huller.**

Bemærk:

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

Indvendig køling: ja

til holder nr. 239880 – 239940: 22 – 26,99

Skærlængde l_1 : 6 mm

Hovedlængde L: 20 mm

Antal skær Z: 6

Tilspænding f i stål $< 750 \text{ N/mm}^2$: 0,8 mm/o

Teknisk beskrivelse

Nominel Ø D	22 mm
-------------	-------

Antal skær Z	6
Tilspænding f i stål < 750 N/mm ²	0,8 mm/o
Skærlængde l ₁	6 mm
Hovedlængde L	20 mm
til holder nr. 239880 – 239940	22 – 26,99
Belægning	DST
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 500 N/mm ²	egnet	180 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	160 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	140 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	100 m/min	P
GGG	betinget egnet	140 m/min	K
våd, maksimal	egnet		