


**Snittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M3****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1856 M3
GTIN	4067263135340
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Skaft-Ø D _s	3,5 mm
Skaftfirkant □	2,7 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Antal spånnoter	2
Samlet længde L	56 mm
Gevind-Ø	3 mm
Norm	DIN 371
Gevindstørrelse	M3
Antal skær Z	2

Skæremateriale	HSS E
Gevindstigning	0,5 mm
Gevinddybde	9 mm
Kernehul-Ø	2,5 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie egnet

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M3 135855 M3