


**Snittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1856 M12
GTIN	4067263135401
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	12 mm
Samlet længde L	110 mm
Skaft-Ø D _s	9 mm
Gevindstigning	1,75 mm
Skaftfirkant □	7 mm
Gevinddybde	36 mm
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevindstørrelse	M12

Kernehul-Ø	10,2 mm
Norm	DIN 376
Gevindtype	M
Skæremateriale	HSS E
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie egnet

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M12 135855 M12