

**Snittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1856 M10
GTIN	4067263135395
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	1,5 mm
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	10 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Samlet længde L	100 mm
Skaftfirkant □	8 mm
Gevind-Ø	10 mm
Kernehul-Ø	8,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371

Gevinddybde	30 mm
Gevindtype	M
Gevindstørrelse	M10
Antal skær Z	3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie egnet

---

### Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M10 135855 M10