


**Snittap HSS-E form C, vaporiseret, M: M8****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG1856 M8
GTIN	4067263135388
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Form C** (ansnit 2 – 3 gevind).**Som nr. 135855.****Teknisk beskrivelse**

Gevindstørrelse	M8
Standard	DIN 371
Gevinddybde	24 mm
Skaft-Ø D _s	8 mm
Gevindstigning	1,25 mm
Gevind-Ø	8 mm
Samlet længde L	90 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E

Antal skær Z	3
Skafftirkant □	6,2 mm
Gevindtype	M
Kernehul-Ø	6,8 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	11 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	12 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	8 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	7 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	betinget egnet	4 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	4 m/min	M
CuZn	betinget egnet	12 m/min	N
Uni	egnet		

Olie egnet

Tilbehør

SpiraltapperHSS-E form C M M8 135855 M8