


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5451 M5
GTIN	4067263135296
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

Teknisk beskrivelse

Norm	DIN 371
Gevindstigning	0,8 mm
Gevinddybde	10 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindstørrelse	M5
Antal skær Z	3
Skaft-Ø D _s	6 mm
Gevindtype	M
Antal spånnoter	3
Skæremateriale	HSS E
Gevind-Ø	5 mm

Skafftirkant □	4,9 mm
Samlet længde L	70 mm
Kerne hul-Ø	4,2 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M5

135450 M5

Spiraltapper6G M M5

135600 M5