


Garant**Snittap, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5451 M4
GTIN	4067263135289
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:****Som nr. 135450.**Meget stabil form. **HSS-E****Teknisk beskrivelse**

Antal spånnoter	3
Skaftfirkant <input type="checkbox"/>	3,4 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevind-Ø	4 mm
Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	8 mm
Samlet længde L	63 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Antal skær Z	3
Gevindstørrelse	M4

Standard	DIN 371
Gevindstigning	0,7 mm
Gevindtype	M
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

Tilbehør

Spiraltapper M M4

135450 M4

Spiraltapper6G M M4

135600 M4