


**Garant****Snittap, vaporiseret, M: M12****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5451 M12
GTIN	4067263135333
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:****Som nr. 135450.**

Meget stabil form. HSS-E

**Teknisk beskrivelse**

Gvinddybde	24 mm
Antal spånnoter	3
Skafffirkant □	7 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3
Gvindstigning	1,75 mm
Samlet længde L	110 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gvindtype	M
Gvindstørrelse	M12
Skagt-Ø D <sub>s</sub>	9 mm

Kernehul-Ø	10,2 mm
Standard	DIN 376
Gevind-Ø	12 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 2xD ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	blå
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminium (med korte spåner)	betinget egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	betinget egnet	15 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	13 m/min	N
Olie	egnet		
våd, maksimal	betinget egnet		

**Tilbehør**

Spiraltapper M M12

135450 M12

Spiraltapper6G M M12

135600 M12