

**KOMET REAMAX® TS rivehoved H7 HM ASG0706, DBC, Nominel Ø D: 18mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret

239805 18

GTIN

Artikelklasse

27E

**Beskrivelse****Udførelse:**

Rivehoveder ligefortandede, **færdigslebne til pasning H7.**

Skærgeometri tilpasset efter formålet. Justerbarhed i  $\mu$ -området til slitagekompensation og opnåelse af meget små grundtolerancer fra IT4. Mulighed for gennemgående borer op til  $5 \times D$ .

I geometri **ASG0706** med ansnitsvinkel  $8^\circ + 45^\circ$ .

Til **boringer til bundhuller og gennemgående huller.**

**Bemærk:**

- **Yderligere størrelser kan leveres på forespørgsel.**
- **Passende holdere, se nr. 239880 – 239940.**
- **Vejledende værdier gælder for gennemgangsboringer.**

**Teknisk beskrivelse**

Nominel Ø D

18 mm

Tilspænding f i stål  $< 750 \text{ N/mm}^2$ 

0,8 mm/o

til holder nr. 239880 – 239940

18 – 19,99

Skærlængde  $l_1$ 

6 mm

Hovedlængde L

20 mm

Antal skær Z

6

Belægning	DBC
Boretolerance	H7
Anvendelse ved boringstype	Ved bund- og gennemgangshul
Indvendig køling	ja
Produkttype	Skæreforsats til rivning

### Brugerdata

	Egnet til	$V_c$	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	160 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	140 m/min	N
Alu > 10% Si	egnet	140 m/min	N
våd, maksimal	egnet		