

**Garant****Skæreskive stål EKSTRA SMAL, Skive-Ø / antal: 230/100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5262 230/100
GTIN	4067263136934
Artikelklasse	GGN

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse. Rene skæreflader, nærmest ingen graddannelse.** Svarer til nr. 563262. Specialtype til **stål**, high-performance-udførelse.

**Specifikation:****A46S-BF.****Teknisk beskrivelse**

Indhold	100
Til materialetykkelse	5,7 - 9,5 mm
Skivebredde	1,9 mm
Borings-Ø	22,23 mm
Form	41

Skive-Ø	230 mm
Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	6600 min <sup>-1</sup>
Specifikation	A46S-BF
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Træ
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		

## Tilbehør

Skæreskive, high performance-udførelseEKSTRA SMAL, stål  
Skive-Ø 230 mm

563262 230