

Garant**CNMG 09T304, Type: HB7020****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250150 HB7020
GTIN	4045197699480
Artikelklasse	21G

Beskrivelse

CN.G 09T304 HB7020 Type: HB7020

Spånbryder: SM

Tolerance: M

Skæredybde a_p : 0,5 - 8 mmTilspænding f : 0,2 - 0,5 mm/oSkærehastighed v_c , primær anvendelse: 120 - 350 m/min**Teknisk beskrivelse**

Tilspænding f	0,2 - 0,5 mm/o
Spånbryder	SM
Skærebetingelse	let afbrudt.
Primær anvendelse	P
Skæredybde a_p	0,5 - 8 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	120 - 350 m/min

Hjørneradius	0,4 mm
Type	HB7020
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T304
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning