

Garant**Skæreskive stål EKSTRA SMAL, Skive-Ø / antal: 178/100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5262 178/100
GTIN	4067263136927
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse**. **Rene skæreflader, nærmest ingen gratdannelse**. Svarer til nr. 563262. Specialtype til **stål**, high-performance-udførelse.

Specifikation:**A46S-BF.****Teknisk beskrivelse**

Indhold	100
Specifikation	A46S-BF
Til materialetykkelse	7,7 - 8 mm
Form	41
Skive-Ø	178 mm

maks. omdrejningstal	8500 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Formbeskrivelse	lige
Skivebredde	1,6 mm
Slibemiddel	Korund-slibekorn (A)
Slibemiddelforkortelse	A
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	Træ
Drevmaskine	Vinkelsliber
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
GG (G)	betinget egnet		
Kunststof, GFK	betinget egnet		
tør	egnet		

Tilbehør

Skæreskive, high performance-udførelseEKSTRA SMAL, stål
Skive-Ø 178 mm

563262 178