

**Garant****CNMG 09T308, Type: HB7415****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250152 HB7415
GTIN	4045197662989
Artikelklasse	21G

**Beskrivelse**

CNMG 09T308 HB7415 Type: HB7415  
Spånryder: TIM  
Tolerance: M  
Skæredybde  $a_p$ : 1 - 4 mm  
Tilspænding  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/o  
Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 50 - 70 m/min

**Teknisk beskrivelse**

Skæredybde $a_p$	1 - 4 mm
Primær anvendelse	S
Tilspænding $f$	0,1 - 0,25 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Spånryder	TIM
Hjørneradius	0,8 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	50 - 70 m/min

Type	HB7415
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 09T308
Antal skift/skær	4
Tolerance	M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning