


Garant**Skæreskive stål EKSTRA SMAL, Skive-Ø / antal: 125/250**

Bestillingsdata

| | |
|---------------------|----------------|
| Bestillingsnummeret | GG5262 125/250 |
| GTIN | 4067263136910 |
| Artikelklasse | GGN |

Beskrivelse

Udførelse:

Ny **high performance-udførelse** fremstillet efter den nyeste teknologi, der giver markante produktivitetsfordele og en fremragende skærefornemmelse. **Forbedret skæreydelse** takket være ru, frislubende sideflader, enestående standtid, **forbedrede forskæringsegenskaber**. Den lille skivetykkelse muliggør **hurtig** skæring **uden kraftanstrengelser med stor tidsbesparelse**. **Rene skæreflader, nærmest ingen gratdannelse**. Svarer til nr. 563262. Specialtype til **stål**, high-performance-udførelse.

Specifikation:

A60S-BF.

Teknisk beskrivelse

| | |
|----------------------|-------------------------|
| Specifikation | A60S-BF |
| Skive-Ø | 125 mm |
| Formbeskrivelse | lige |
| maks. omdrejningstal | 12200 min ⁻¹ |
| Indhold | 250 |

| | |
|-------------------------|----------------------|
| Til materialetykkelser | 3 - 5 mm |
| Skivebredde | 1 mm |
| Form | 41 |
| Borings-Ø | 22,23 mm |
| Slibemiddel | Korund-slibekorn (A) |
| Slibemiddelforkortelse | A |
| anbefalet angrebsvinkel | 90 grader |
| optimeret til materiale | Træ |
| Drevmaskine | Vinkelsliber |
| Maks. omfangshastighed | 80 m/s |
| Produkttype | Skæreskive |

Brugerdata

| | Egnet til | V _c | ISO-kode |
|-------------------------------|----------------|----------------|----------|
| Stål < 900 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 1400 N/mm ² | egnet | | |
| Stål < 55 HRC | egnet | | |
| Stål < 60 HRC | egnet | | |
| Stål < 67 HRC | egnet | | |
| GG (G) | betinget egnet | | |
| Kunststof, GFK | betinget egnet | | |
| tør | egnet | | |

Tilbehør

| | |
|---|------------|
| Skæreskive, high performance-udførelseEKSTRA SMAL, stål Skive-Ø 125 mm | 563262 125 |
|---|------------|