


**KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, Ø DC m7: 21,5mm**


### Bestillingsdata

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| Bestillingsnummeret | 236602 21,5   |
| GTIN                | 4047109181588 |
| Artikelklasse       | 24P           |

### Beskrivelse

**Udførelse:**

- **Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.**
- **Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.**
- **Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.**
- **Mulighed for akseforskudt boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.**

**Boringstolerance:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

**Anvendelse:**

- **Ved ekstreme bearbejdningssituationer.**

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

**Leveringsomfang:**

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

**Anbefaling:**

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

**Bemærk:**

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Udførelse 2×D og 3×D med ABS<sup>°</sup>-skaft samt mulighed for levering i tomme størrelser på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

|                            |                    |
|----------------------------|--------------------|
| Antal skær Z               | 1                  |
| Nyttelængde $L_1$          | 110 mm             |
| ISO-kode, vendeskærsplatte | SOGX 07T208 20-... |

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Skaft-Ø D <sub>s</sub>               | 25 mm                   |
| Vendeplatteskruesæt                  | 239652 6IP2 (1,0 Nm)    |
| Skaftlængde L <sub>s</sub>           | 56 mm                   |
| Serie                                | KUB Pentron®            |
| Nominel Ø D                          | 21,5                    |
| til tomme-Ø                          | 27/32 tommer            |
| Udhængslængde L <sub>A</sub>         | 129 mm                  |
| Boreddybde for vendeplattebor op til | 5×D                     |
| Skaft                                | ISO 9766                |
| Boranvendelse                        | Betinget centrerboring  |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Boranvendelse                        | Betinget tværboring     |
| Boranvendelse                        | Betinget pakkeboring    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå udgang    |
| Boranvendelse                        | Betinget skrå forboring |
| Indvendig køling                     | ja                      |
| Spåntagningsstrategi                 | HPC                     |
| Produkttype                          | Vendeplattebor          |

## Tilbehør

|  |             |
|--|-------------|
| Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 6IP2                        | 239652 6IP2 |
| Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 1,0 Nm       | 211750 1,0  |
| PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 6IP | 674252 6IP  |