

**CNMG 120408 Wiper, Type: CA510****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250105 CA510
GTIN	4960664697076
Artikelklasse	25E

**Teknisk beskrivelse**

Spånbrøder	WP
Primær anvendelse	P
Tilspænding f	0,06 - 0,42 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skæredybde $a_p$	0,3 - 1,2 mm
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	180 - 590 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Type	CA510
Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplade	CNMG 120404
Antal skift/skær	4

Produkttype

Vendeskærsplatte til drejning