



CNMG 120404, Type: SW05

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Artikelklasse	25E

Beskrivelse

CNMG 120404 SW05 Type: str. 5
 Spånbryder: MQ
 Skæredybde a_p : 0,2 - 1 mm
 Tilspænding f : 0,05 - 0,3 mm/o
 Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 50 - 140 m/min

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,2 - 1 mm
Primær anvendelse	Ti
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	50 - 140 m/min
Spånbryder	MQ
Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,05 - 0,3 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	str. 5

Slet-/skrubbearbejdning	Sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning