



## KOMET KUB Pentron® vendeplatte-korthulsbor Cylinderskaft, 5×D, Ø DC m7: 27,5mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	236602 27,5
GTIN	4047109190856
Artikelklasse	24P

### Beskrivelse

#### Udførelse:

- Højeste ydelse og maksimal levetid takket være den optimale basisenhedsstyrke og den specielle overfladebehandling.
- Optimal målfasthed ved yderst vanskelige borebetingelser.
- Lavere lageromkostninger takket være identiske indvendige og udvendige vendeplatter.
- Mulighed for akseforskuet boring på op til  $V_{maks.} = 0,25$  mm. Maksimal  $\varnothing = D + 0,5$  mm, der kan opnås med maksimal finjustering.

**Boringstolerance:**  $\varnothing D - 0,1 / + 0,35$

#### Anvendelse:

- Ved ekstreme bearbejdningssituationer.

Med vendeplatter nr. 236605 – 236610.

#### Leveringsomfang:

Inklusive spændeskruer (uden vendeskærsplatter).

#### Anbefaling:

**Ved forboring** reduceres tilspændingen til 70 %.

#### Bemærk:

Udførelse med PSC-skaft kan leveres på forespørgsel.

Udførelse 2×D og 3×D med ABS<sup>°</sup>-skaft samt mulighed for levering i tomme størrelser på forespørgsel.

### Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D <sub>s</sub>	32 mm
ISO-kode, vendeskærsplatte	SOGX 09T308 28-...
Vendeplatteskruesæt	239652 8IP6 (2,2 Nm)

Antal skær Z	1
Nyttelængde L <sub>1</sub>	140 mm
Skaftlængde L <sub>s</sub>	60 mm
Serie	KUB Pentron®
Nominel Ø D	27,5
Udhængslængde L <sub>A</sub>	162 mm
Boreddybde for vendeplattebor op til	5×D
Skaft	ISO 9766
Boranvendelse	Betinget centrerboring
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Boranvendelse	Betinget tværboring
Boranvendelse	Betinget pakkeboring
Boranvendelse	Betinget skrå udgang
Boranvendelse	Betinget skrå forboring
Indvendig køling	ja
Spåntagningsstrategi	HPC
Produkttype	Vendeplattebor

## Tilbehør

Torx Plus® spændeskruesæt 10 dele Drev 8IP6	239652 8IP6
PrecisionBit til Torx Plus®, 1/4 tomme E 6,3 Torx Plus®-profil 8IP	674252 8IP
Momentskruetrækker, fast indstillet Indstillet moment 2,2 Nm	211750 2,2