

**TMSERROR, Skive-Ø / antal: 230/100**

## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	GG5350 230/100
GTIN	4067263138426
Artikelklasse	GGN

## Beskrivelse

### Udførelse:

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-Ø 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.

**Universel skæreskive til stål og INOX, skærevillig og robust.**

### Anvendelse:

Til friskæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed  $V_c$ .

### Specifikation:

**A30Q-BF.** Skærevillig og robust. Svarer til 563500.

### Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

**Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.**

## Teknisk beskrivelse

maks. omdrejningstal	6600 min <sup>-1</sup>
Indhold	100

Formbeskrivelse	lige
Skive-Ø	230 mm
Til materialetykkelse	7,5 - 12,5 mm
Form	41
Borings-Ø	22,23 mm
Specifikation	A30Q-BF
Skivebredde	2,5 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
optimeret til materiale	Stål
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup>	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	betinget egnet		
INOX	betinget egnet		
Ti	betinget egnet		
GG (G)	betinget egnet		
tør	egnet		

**Tilbehør**

HOLEX Pro skæreskive,,2 i 1" Skive-Ø 230 mm	563500 230
Spændeflange, par Flange-Ø 76 mm	563990 76