

HOLEX**HOLEX Pro skæreskive SMAL, Skive-Ø / antal: 115/100****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	GG5357 115/100
GTIN	4067263138495
Artikelklasse	GGN

Beskrivelse**Udførelse:**

Åben struktur; homogen opbygning; lugtsvag slibning; glasfiber-armeringsvæv for maksimal arbejdssikkerhed ved afkølet slibning; borings-Ø 22,23 mm. Jern-, svovl- og klorindholdet ligger under 0,1 %, derfor egnet til bearbejdning af rustfrit stål (INOX). Til brug på elektriske og trykluftdrevne vinkelslibere.

Smal udførelse til hurtig, økonomisk skæring.

- **Korn, binding, slibeaktive tilsætningsstoffer samt armering af skæreslibeskiverne er tilpasset optimalt efter det pågældende anvendelsesområde med hensyn til den bedste skæreydelse og længste standtid.**
- **Tynde skæreskiver (0,8 mm / 1,0 mm / 1,6 mm) egner sig især til hurtige, gratfrie snit med lav varmebelastning. Ved ældre vinkelslibere er det vigtigt at være opmærksom på præcis fastspænding. Skæreskiver fra 2,0 mm skivetykkelse har en forstærket sidestabilitet, stivhed og levetid.**
- **Former: Skæreskiver lige (form 41) eller forkrøpede (form 42).**

Anvendelse:

Til frisksæring på el- og trykluftvinkelslibere med maks. 80 m/s skærehastighed V_c .

Specifikation:

A60P-BF (som 563575) til INOX.

Bemærk:

Skivetykkelsen bør være mindst 20 % af tykkelsen på det materiale, som skal skæres. Anvend INOX-skæreskiver med reduceret skærehastighed.

Leveres kun i hele bundter, ikke enkeltvis! Bestillingsinfo-info: 1 sæt = 1 bundt.

Teknisk beskrivelse

Skivebredde	1,6 mm
Skive-Ø	115 mm
Specifikation	A46Q-BF
Til materialetykkelse	7,7 - 8 mm
Indhold	100
Form	41
Formbeskrivelse	lige
maks. omdrejningstal	13300 min ⁻¹
Borings-Ø	22,23 mm
Slibemiddelforkortelse	A
Jern-, svovl- og klorandel	< 0,1 %
anbefalet angrebsvinkel	90 grader
optimeret til materiale	INOX
Drevmaskine	Vinkelslibere
Maks. omfangshastighed	80 m/s
Produkttype	Skæreskive

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Alu Mg	betinget egnet		
Stål < 900 N/mm ²	egnet		
Stål < 1400 N/mm ²	egnet		
Stål < 55 HRC	egnet		
Stål < 60 HRC	egnet		
Stål < 67 HRC	egnet		
INOX	egnet		

Ti	betinget egnet
GG (G)	betinget egnet
CuZn	betinget egnet
Kunststof, GFK	betinget egnet
tør	egnet

Tilbehør

HOLEX Pro skæreskiveSMAL Skive-Ø 115 mm

563575 115