



Drejvendeskersplade TNGA 160408, keramik (0°), Anvendelsesområde: HART



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	255845 HART
GTIN	4960664546367
Artikelklasse	25F

Beskrivelse

Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Teknisk beskrivelse

Skæredybde a_p	0,1 - 0,9 mm
Hjørneradius	0,8 mm
Anvendelsesområde	HÅRD
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 200 m/min
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Fasning	S02025
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning

Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNGA 160408
Antal skift/skær	6
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendskærsplatte til drejning