

**TNGA 160412, PT600M, Anvendelsesområde: HART****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255850 HART
GTIN	4960664546381
Artikelklasse	25F

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Type: PT600M

Fasning: S02025

Skæredybde a_p : 0,1 - 0,9 mm

Tilspænding f : 0,1 - 0,25 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 80 - 200 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærebetingelse	kontinuerlig
Fasning	S02025
Skæredybde a_p	0,1 - 0,9 mm
Tilspænding f	0,1 - 0,25 mm/o
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	80 - 200 m/min
Anvendelsesområde	HÅRD
Hjørneradius	1,2 mm

Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	TNGA 160412
Antal skift/skær	6
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning