


Garant**eco-skærholdere kort, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12 mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250013 16/12
GTIN	4045197649805
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PCLNR/L 1620X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 25 mm

Hovedlængde L₁: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 259031 11

Teknisk beskrivelse

Knæledsskrue	259018 2
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Fjeder	259046 1
Funktionsbredde L ₄	25 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 1620X12

Knæled	259015 3
Plattestørrelse	12 mm
Hovedlængde L ₁	34 mm
Skafstørrelse	16 mm
Underlægsplade	259031 11
Samlet længde L	81 mm
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Knæledsskruer Type 2	259018 2
Underlagsplade Type 11	259031 11
Fjeder Type 1	259046 1
Knæled Type 3	259015 3