


**VNGA 160404, PT600M, Anvendelsesområde: GG****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	255856 GG
GTIN	4960664546664
Artikelklasse	25F

Beskrivelse**Udførelse:**

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Type: PT600M

Fasning: T02025

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 550 m/min

Teknisk beskrivelse

Hjørneradius	0,4 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	let afbrudt.
Anvendelsesområde	GG

Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 550 m/min
Fasning	T02025
Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	VNGA 160404
Antal skift/skær	4
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning