

Garant**eco-QT-skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 20/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250011 20/12
GTIN	4045197648358
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Udførelse:**

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

Kombiner fordelene ved Garant eco og skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj.

Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: DCLNR/L 2025X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 91 mm

Underlægsplade: 259031 11

Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Funktionsbredde L ₄	32 mm

Skafstørrelse	20 mm
Hovedlængde L ₁	32 mm
Skrue til underlagsplatte	259025 1
Plattestørrelse	12 mm
ISO-kode holder	DCLNR/L 2025X12
Underlægsplade	259031 11
Spændejern	259038 7
Samlet længde L	91 mm
Serie	Eco
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Momentskruetrækker med skala, skifteklingeholder Maks. moment 500 cNm	659906 500