


DNGA 150608, PT600M, Anvendelsesområde: GG

Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	255819 GG
GTIN	4960664545681
Artikelklasse	25F

Beskrivelse
Udførelse:

MEGACOAT-belagte keramiske vendeplatter.

Type: PT600M

Fasning: T02025

Skæredybde a_p : 0,5 - 2,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,4 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 150 - 550 m/min

Teknisk beskrivelse

Skærehastighed v_c , primær anvendelse	150 - 550 m/min
Fasning	T02025
Tilspænding f	0,15 - 0,4 mm/o
Skærebetingelse	kontinuerlig
Skærebetingelse	meget afbrudt
Skærebetingelse	meget afbrudt

Hjørneradius	0,8 mm
Skæredybde a_p	0,5 - 2,5 mm
Anvendelsesområde	GG
Type	PT600M
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	Keramik
ISO-kode, vendeskærsplatte	DNGA 150608
Antal skift/skær	4
Produktnavnsegenskab	PT600M
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning