



CNMG 120404, Type: SP0819



Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250182 SP0819
GTIN	2050001938138
Artikelklasse	28A

Beskrivelse

CNMG 120404 SP0819 Type: SP0819

Spånbryder: 4E

Skæredybde a_p : 1 - 5,5 mm

Tilspænding f : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed v_c , primær anvendelse: 30 - 120 m/min

Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse: 150 - 320 m/min

Teknisk beskrivelse

Spånbryder	4E
Skærehastighed v_c , primær anvendelse	30 - 120 m/min
Skærehastighed v_c , sekundær anvendelse	150 - 320 m/min
Skæredybde a_p	1 - 5,5 mm
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Sekundær anvendelse	M
Primær anvendelse	S

Hjørneradius	0,4 mm
Skærebetingelse	kontinuerlig
Type	SP0819
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120404
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning