

**Garant**
**eco-skærholdere kort, højre, Skaft- /plattestørrelse: 16/12 mm**


## Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250012 16/12
GTIN	4045197648372
Artikelklasse	21U

## Beskrivelse

### Udførelse:

Med intern kølemiddeltilførsel til skæret. Takket være kølingen via præcisionsdyserne reduceres den termiske belastning både målrettet og effektivt, da kølemiddelstrålen placeres optimalt mellem spån og skærekant. Af hensyn til en højere produktivitet, længere standtid og øget processikkerhed.

### Bemærk:

Kølemiddeloverførsel kun mulig sammen med GARANT eco-system-holdere nr. 319001 – 319886 eller ved skaftlængde < 125 mm endvidere nr. 317900.

Indvendig køling: ja

ISO-kode holder: PCLNR/L 1620X12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L<sub>4</sub>: 25 mm

Hovedlængde L<sub>1</sub>: 34 mm

Samlet længde L: 81 mm

Underlægsplade: 259031 11

## Teknisk beskrivelse

passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..
Plattestørrelse	12 mm
Skaftstørrelse	16 mm
ISO-kode holder	PCLNR/L 1620X12
Funktionsbredde L <sub>4</sub>	25 mm

Fjeder	259046 1
Hovedlængde L <sub>1</sub>	34 mm
Knæledsskrue	259018 2
Underlægsplade	259031 11
Knæled	259015 3
Samlet længde L	81 mm
Indsatstype	højre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	ja
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Produkttype	Skærholder

## Tilbehør

Underlagsplade Type 11	259031 11
Knæled Type 3	259015 3
Knæledsskruer Type 2	259018 2
Fjeder Type 1	259046 1