

Garant**QuickTurn skærholdere, Venstre, Skaft- /plattestørrelse: 25/12mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Artikelklasse	21U

Beskrivelse**Anvendelse:**

Skift af vendeskærsplatter uden brug af værktøj. **Løsn fiksering pr. knaptryk – skift skær – tryk på spændejernsholderen.**

Nedsæt ekstratiden nemt og bekvemt.

Indvendig køling: nej

ISO-kode holder: DCLNR/L 2525M12

passende vendeskærsplatter: CN.. 1204..

Funktionsbredde L₄: 32 mm

Hovedlængde L₁: 32 mm

Samlet længde L: 150 mm

Underlægsplade: 259031 3

Teknisk beskrivelse

ISO-kode holder	DCLNR/L 2525M12
Skaftstørrelse	25 mm
Skrue til underlagsplade	259025 4
Underlægsplade	259031 3
Plattestørrelse	12 mm
Funktionsbredde L ₄	32 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1204..

Spændejern	259038 7
Hovedlængde L ₁	32 mm
Samlet længde L	150 mm
Serie	QuickTurn
Indsatstype	Venstre
Norm	DIN ISO 5610
Indvendig køling	nej
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Anvendelse	Plandrejning
Anvendelse	Langsgående drejning, udvendigt
Produkttype	Skærholder

Tilbehør

Spændejern	259531
Momentskruetrækker med skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659906 500
Underlagsplatte Type 3	259031 3
Spændejern Type 11	259038 11
Skrue til underlagsplatte Type 4	259025 4
Skrue til underlagsplatte	259171
PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Spændejern Type 7	259038 7
Spændejern	259351
Underlagsplatte	259201