

**Garant****GARANT Vap Tap-snittap HSS-E, vaporiseret, MF: 3X0,35****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	137110 3X0,35
GTIN	4069515001359
Artikelklasse	13V

**Beskrivelse****Udførelse:**

Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

**Teknisk beskrivelse**

Gevindstigning	0,35 mm
Norm	DIN 374
Skæremateriale	HSS E
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Antal skær Z	3
Antal spånnoter	3
Gevinddybde	9 mm
Gevindstørrelse	M3,5×0,35
Gevind-Ø	3 mm
Gevindtype	MF
Skaft-Ø D <sub>s</sub>	2,2 mm
Kernehul-Ø	2,65 mm
Samlet længde L	56 mm
Belægning	vaporiseret

Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

## Brugerdata

	Egnet til	V <sub>c</sub>	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm <sup>2</sup>	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		