

Garant**BMT-borestangsholder, BMT: 68-95****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319888 68-95
GTIN	4069515001496
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Til indvendig og udvendig køling.

Præcisionsholdere, tilpassede specifikt til maskinen, til fleksibel anvendelse på hoved- og modspindelmaskiner. Slebet kontaktflade og funktionsflade. Perfekt udlægning på de pågældende drejemaskiner.

Egnet til effektive kølesystemer som f.eks. GARANT eco, men også til andre systemer. Optimeret ydre kontur.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed takket være materialer af høj kvalitet, lang levetid.**
- **Bruneret til bedre korrosionsbeskyttelse.**
- **Med sikrede kuglesprøjtedyser op til 80 bar.**

Anvendelse:

Indvendig og udvendig bearbejdning i CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolvere.

Til indvendig bearbejdning med holder til borestang eller vendeplattebor.

Passer til:

CNC-drejebænke med BMT-værktøjsrevolver.

Bemærk:

Andre BMT-holdere med forskellige størrelser og dimensioner fås på forespørgsel.

Teknisk beskrivelse

l_1	123 mm
L_3	21 mm
d_a	40 mm
x	95 mm
h_1	84 mm
Z	64 mm
L_2	110 mm
L_1	68 mm
Produkttype	Stålholder