

Bæresele, orange 10000 kg, Nyttelængde: 1 m**Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086285 1
GTIN	2050001735904
Artikelklasse	08Z

Beskrivelse**Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

Anvendelse:

Til løft og flytning af komponenter.

Bemærk:

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

Teknisk beskrivelse

Omfangslængde	2 m
Nyttelængde	1 m
Slingbredde	91 mm
Belastning enkelt direkte WLL	10000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	8000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	20000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	14000 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	10000 kg
Produkttype	Rundslynge