

Garant**Drevet værktøj aksial, BMT65, Type: 65-VX4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	319932 65-VX4
GTIN	4069515002912
Artikelklasse	31V

Beskrivelse**Udførelse:**

Til anvendelse på alle CNC-drejemaskiner **DMG Gildemeister CTX** med **Sauter-revolver** og drivkobling **DIN 5480** eller maskiner med **BMT-revolver** med drivkobling **DIN 1809**. Fastspænding af værktøjet i AGW via ER-spændepatron med ekstern/intern møtrik eller hurtigskiftsystem VARIA VX med EWS-licens. Ekstern, udvendig køling via innovativ kølevæskestyring, intern køling gennem værktøjet centralt gennem spindlen. Udførelsen IK – med keramikpakningssæt, tryk op til 70 bar, komplet tørløbsegnet. Udførelsen IM – med indvendig spændemøtrik.

Fordel:

- **Konstruktion vægts- og geometrioptimeret.**
- **Processikkerhed som følge af førsteklasses komponenter, lang levetid.**
- **Overførsel af høje momenter.**
- **100% kontrol – hvert AGW underkastes et indløbsprogram.**
- **Indvendig køling: Specielt udviklet og patenteret pakning.**

Anvendelse:

Så mange spåntagningstrin som muligt i en opspænding. Hvis der er pladsmangel (disponible spændepladser) i revolveren.

Passer til:

DMG Gildemeister CTX. Til dels Emco, Hardinge, Monforts, Scherer etc. med DIN 5480 eller BMT-revolver med DIN 1809.

- **ACCUWAY: UT-300**

- DMC: DL 35; DL 40
- DN SOLUTIONS (TIDLIGERE DOOSAN): PUMA DNT 2100; PUMA DNT 2600; PUMA GT3100; PUMA 300 MS; PUMA 3100; SMX 2600; PUMA V400 M; PUMA MX2000; PUMA MX2500; PUMA MX2600; SMX 3100; PUMA VT450 M; PUMA 2100 II; PUMA 2600 II
- ECOCA: MT-3; MT-4
- FOCUS CNC: FBL-300
- GANESH: ASL-15; ASL-78/105
- GOODWAY: GLS-2800; GLS-3300; GMS-2000; GS-2000; GS-2600; GS-2800; GS-3300; GS-3600
- HAAS: ST-35; ST-28; DS-30; ST-20; ST-25; ST-30
- HARDINGE: ELITE 65 M ULTRA
- HEADMAN: T65
- HURCO: TMX10; TMX8
- HWACHEON: CUTEX 240; HI-TECH 230S; HI-TECH 350; HI-TECH 450; HI-TECH 200; VT 450; HI-TECH 230
- HYUNDAI WIA: L2000; L2600; L3000; L2100; L300; LV450; HD2600; HD3100; SKT250; SKT300
- JOHNFORD: SL-60; SL-65
- LEADWELL: LTC-25
- LMW: LR30
- ROMI: GL 350
- SMART: NL 2500; NL 3000
- SMEC: SL 2500; PL 2000; PL 2500; SLV 500; PL 20; PL 25; PL 35; SL 3500; SL 3000
- SPINNER: TC800
- TAKISAWA TAIWAN: LX-2500; LX-3000; NEX-110; NX-2500; LA-250
- TONGTAI: TCS-1500; TCS-2000; TCS-2500; TNL-120; TD-2000; TD-2500
- VICTOR: VTURN-A26; VTURN-S26; VTURN-A260
- WELE: HL-200

Leveringsomfang:

AGW til spændetang: Inkl. spændemøtrik og hagenøgle. AGW VARIA VX: Inkl. spændenøgle.

Specialtilbehør:

Passende indsatser Varia VX nr. 319802 - 319888, ER-hurtigskifteadapter nr. 319761 - 319781, ER-spændepatroner nr. 308941 - 309878, ER-spændenøgler nr. 309680 - 309745. Momentskruetrækker nr. 211750 str. 5,7.

Bemærk:

- Yderligere drivtyper (f.eks. DIN 5482), udvekslinger, mål, BMT osv. på forespørgsel: www.hoffmann.ews-tools.com
- IK-værktøjer (intern køling) tørløb, kølevæskefiltrering < 50 µm.
- Anbefaling: Udførelse VARIA VX betjenes med et momentværktøj (maks. 6 Nm).
- Til tunge fræseopgaver anbefales på forespørgsel en variant med konusrulleleje.

Vær opmærksom på, at holderens kompatibilitet med din maskine skal kontrolleres selvstændigt før købet. Der ydes ikke garanti for en korrekt pasform.

Teknisk beskrivelse

b ₁	97 mm
Køling	ekstern
x	57 mm
Værktøjsspænding	VX4
L ₂	73 mm
L ₁	70 mm
Adapter	BMT65
Produkttype	Drevet værktøj

Egnede produkter

<https://www.hoffmann-group.com/DK/da/hom/p/319932-65-VX4>