



## LED-inspektionslampe med batteri, Lampehoved-Ø: 15mm



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	081421 15
GTIN	2050001894885
Artikelklasse	08C

### Beskrivelse

#### Udførelse:

Yderst robuste inspektionslamper i **massiv aluminium** med LED-lampehoved. Batterigreb inkl. fleksibel aksel, stænkvandsbeskyttet. 1× inspektionsspejl INOX 40×65 mm, brudsikkert, 1× inspektionsspejl Ø 30 mm, ringmagnet til påskruining.

### Teknisk beskrivelse

Lysnet	25 lm
Batteritype	LR6
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier	081559 LR6
ATEX-zone	Ingen
Samlet længde	560 mm
Hoved-Ø	15 mm
Antal medfølgende batterier	2
Energiforsyning	Batteridrevet

Afstrålingsvinkel	10 grader
Produkttype	Inspektionslampe

---

## Tilbehør

Magnetsokkel	081413
Alkali-mangan-batterier International konstruktionsstørrelse LR6	081561 LR6
Spejlsortiment til LED-inspektionslampe / værkstedslampe 2 dele	081427
Knapcellebatteri / specialbatteri Batteritype SL760	081560 SL760