

**GARANT Vap Tap maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, M: M7****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132642 M7
GTIN	4069515001724
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper. Kan anvendes **processikkert** i en **lang række materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevinddybde	21 mm
Norm	DIN 371
Gevindstigning	1 mm
Gevindstørrelse	M7
Skaft-Ø D _s	7 mm
Gevindtype	M
Gevind-Ø	7 mm
Antal skær Z	3
Skæremateriale	HSS E
Samlet længde L	80 mm
Kernehul-Ø	6 mm
Antal spånnoter	3

Skaftfirkant ☐	5,5 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnitter til dynamisk bearbejdning
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snitter

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		