

Garant**3D-føler, digital med følerindsats (Ø 4 mm), Skaft-Ø: 16****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	359501 16
GTIN	4067263141006
Artikelklasse	31T

Beskrivelse**Udførelse:**

- Stor nøjagtighed og linearitet. Egnet til måling af emner og mulighed for måling i hele arbejdsområdet.
- Styringsuafhængig.
- Rigtig god aflæsning takket være den kombinerede visning: Digitalt display giver nøjagtige måleværdier.
- LED'en angiver status for aftastningen på grøn= 0,000 (grøn LED blinker dynamisk, når den nærmer sig nulpunktet, og bliver statisk, når det nås), rød= overskredet.
- Komfortabel og enkel rundløbsjustering.
- Stort arbejdsområde i alle retninger (x, y, z: 6 mm).
- Kompakt metalhus
- Nominel brudflade
- Støv- og vandtæt (IP67)
- Omstilling aflæsning 0,005/0,001

Anvendelse:

Præcist måleinstrument til fræse- og eroderingsmaskiner. Til bestemmelse af emnenulpunkter, måling af længder, boringsmidtpunkter og referencekanter. Bestemmelse af værktøjslængder ved drejemaskiner, indstilling af drejeværktøjer på drejecenteret (konisk følerindsats).

Leveringsomfang:

Inklusive batteri CR2 og følerindsats 359505 str.4

Bemærk:

passende følerindsatser nr. 359505.

Teknisk beskrivelse

Målenøjagtighed	< 0,01 mm
Samlet længde (hus og følerindsats)	130 mm
Kabinet, dybde	39 mm
Kabinet, bredde	67 mm
Vægt	0,42 kg
Reservefølerindsats	359505 4
Kabinet, længde	55,5 mm
Justeringsvej	± 0,4 mm
Beskyttelsesklasse IP	IP 67
Aflæsning	0,005/0,001 mm
Skaft-Ø	16 mm
Omstyringsvej x, y, z	6 mm
Fri længde, følerarm	40 mm
Produkttype	Føler