



## CNMG 120408, Type: SP0819



### Bestillingsdata

Bestillingsnummeret	250184 SP0819
GTIN	2050001938176
Artikelklasse	28A

### Beskrivelse

CNMG 120408 SP0819 Type: SP0819

Spånbryder: 4E

Skæredybde  $a_p$ : 1 - 5,5 mm

Tilspænding  $f$ : 0,15 - 0,55 mm/o

Skærehastighed  $v_c$ , primær anvendelse: 30 - 120 m/min

Skærehastighed  $v_c$ , sekundær anvendelse: 150 - 320 m/min

### Teknisk beskrivelse

Primær anvendelse	S
Spånbryder	4E
Skærehastighed $v_c$ , sekundær anvendelse	150 - 320 m/min
Hjørneradius	0,8 mm
Sekundær anvendelse	M
Skærehastighed $v_c$ , primær anvendelse	30 - 120 m/min
Skæredybde $a_p$	1 - 5,5 mm

Skærebetingelse	kontinuerlig
Tilspænding f	0,15 - 0,55 mm/o
Type	SP0819
Slet-/skrubbearbejdning	Skrubbearbejdning-sletbearbejdning
Skæremateriale	HM
ISO-kode, vendeskærsplatte	CNMG 120408
Antal skift/skær	4
Produkttype	Vendeskærsplatte til drejning