

Garant**Borestang, stål, Venstre, Skaft-Ø / plattestørrelse: 50/16mm****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	250037 50/16
GTIN	4045197654427
Artikelklasse	21T

Teknisk beskrivelse

Fjedersæt	259044 6
Knæled	259015 12
Plattestørrelse	16 mm
Knæledsskrue	259018 11
Underlægsplade	259031 35
Fjederstiftsæt	259047 4
ISO-kode holder	A50U PCLNR/L16
Midterforskydning L_3	35 mm
Mindste forborings-Ø D_{min}	63 mm
passende vendeskærsplatter	CN.. 1606..
Samlet længde L	350 mm
Spændehøjde L_2	48 mm
Indstillingsvinkel κ	95 grader
Skaft-Ø D_s	50 mm
Norm	DIN 8024
Indsatstype	Venstre
Indv. drejedybde op til	3×D

Indvendig køling	ja
Anvendelse	Langsgående drejning, indvendigt
Produkttype	Borestang

Tilbehør

PrecisionBit til Torx®, 1/4 tomme E 6,3 Torx®-profil TX15	674248 TX15
Underlagsplatte Type 35	259031 35
Fjedersæt10 dele Type 6	259044 6
Knæled Type 12	259015 12
Knæledsskrue Type 11	259018 11
Fjederstifsæt10 dele Type 4	259047 4
Momentskruetrækkermed skala, skifteklingsholder Maks. moment 500 cNm	659957 500