

**GARANT Vap Tap-maskinsnittapper HSS-E, vaporiseret, MF: 24X1,5****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	132885 24X1,5
GTIN	4069515002141
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

Kan anvendes **processikkert** i en **bred vifte af materialer**. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof med** øget vanadiumindhold for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Gevindstigning	1,5 mm
Antal skær Z	4
Kernehul-Ø	22,5 mm
Skæremateriale	HSS E
Gevinddybde	72 mm
Gevindtype	MF
Gevindstørrelse	M24×1,5
Skaft-Ø D _s	18 mm
Norm	DIN 374
Gevind-Ø	24 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Skaftfirkant □	14,5 mm
Samlet længde L	140 mm

Antal spånnoter	4
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	B
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3xD ved gennemgangshul
Skæreretning	højre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	uden
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		
Olie	egnet		
våd, maksimal	egnet		

