

**Bæresele, orange 10000 kg, Nyttelængde: 1,5m****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	086285 1,5
GTIN	2050001735911
Artikelklasse	08Z

**Beskrivelse****Udførelse:**

Ekstremt modstandsdygtige ringslynger (1492-2) med sømløs og skurefast enkeltkappe.

**Anvendelse:**

Til løft og flytning af komponenter.

**Bemærk:**

Leveringsmulighed op til følgende løftebelastninger: 150 t (polyester), 180 t (dyneema).

**Teknisk beskrivelse**

Omfangslængde	3 m
Nyttelængde	1,5 m
Slingbredde	91 mm
Belastning enkelt direkte WLL	10000 kg
Belastning enkelt snøret WLL	8000 kg
Belastning dobbelt WLL op til 7°	20000 kg
Belastning dobbelt WLL 7° – 45°	14000 kg
Belastning dobbelt WLL 45° – 60°	10000 kg
Produkttype	Rundslynge