

Garant**GARANT Vap Tap maskinsnittapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M4****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136185 M4
GTIN	4069515002523
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper, venstregevind Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget **vanadiumindhold** for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	4,5 mm
Skaftfirkant □	3,4 mm
Samlet længde L	63 mm
Gevinddybde	10 mm
Skæremateriale	HSS E
Antal spånnoter	3
Gevindstigning	0,7 mm
Kernehul-Ø	3,3 mm
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Gevind-Ø	4 mm
Norm	DIN 371

Datablad

Gevindstørrelse	M4
Antal skær Z	3
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		

Datablad

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet