

Garant**GARANT Vap Tap maskinsnittapper, venstregevind HSS-E 6H, vaporiseret, M: M10****Bestillingsdata**

Bestillingsnummeret	136185 M10
GTIN	4069515002561
Artikelklasse	13V

Beskrivelse**Udførelse:**

GARANT Vap Tap Universal-snittapper, venstregevind Kan anvendes processikkert i en lang række materialer. Optimeret **hals- og notlængde** giver **forbedret spånevakuering** ved **dybe** gevind. Højtydende **HSS-E skærestof** med øget **vanadiumindhold** for forbedret **slidstyrke**. **Vaporiseret overflade**, koldsvejsning reduceres.

Teknisk beskrivelse

Skaft-Ø D _s	10 mm
Gevindstørrelse	M10
Toleranceklasse	ISO 2 6H
Gevindtype	M
Skaftfirkant □	8 mm
Gevinddybde	25 mm
Gevindstigning	1,5 mm
Gevind-Ø	10 mm
Antal spånnoter	3
Norm	DIN 371
Skæremateriale	HSS E
Antal skær Z	3

Datablad

Kernehul-Ø	8,5 mm
Samlet længde L	100 mm
Belægning	vaporiseret
Flankevinkel	60 grader
Gevindstandard	DIN 13
Skærfasform	C
Spiralvinkel	40 grader
Skaft	Cylinderskaft med h9
Indvendig køling	nej
Anvendelse ved boringstype	Op til 3×D ved bundhul
Skæreretning	venstre
Type af gevindværktøj	Maskinsnittapper til dynamisk bearbejdning
Farvering	grøn
Serie	Vap Tap
Produkttype	Snittapper

Brugerdata

	Egnet til	V _c	ISO-kode
Aluminiumskunststoffer	egnet	18 m/min	N
Aluminium (med korte spåner)	egnet	13 m/min	N
Stål < 500 N/mm ²	egnet	18 m/min	P
Stål < 750 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 900 N/mm ²	egnet	15 m/min	P
Stål < 1100 N/mm ²	egnet	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	egnet	6 m/min	M
CuZn	betinget egnet	15 m/min	N
Uni	egnet		

Datablad

Olie	egnet
våd, maksimal	egnet